



# Darbe emici DYSS-G8-7-5-Y1F

Ürün numarası: 8073915

★ Temel ürün gamı

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	7
Strok	5 mm
Yastıklama	kendinden ayarlı
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	1,5 m/s
Geriye dönme süresi kısa	0,2 s
Geriye dönme süresi uzun	1 s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Yastıklama boyu	5 mm
Max. Dayama kuvveti	300 N
Max. Sıkma torku	3 Nm
Strok başına max.enerji emme değeri	2 J
Saat başına max.enerji emme değeri	12.000 J
Max. Geriye kalan enerji	0,01 J
Geriye döme kuvveti	1,2 N
Ürün ağırlığı	33 g
Bağlantı şekli	dişli burçlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı çelik