


Darbe emici DYSS-G8-8-8-Y1F

Ürün numarası: 8073916

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	8
Strok	8 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	1.5 m/s
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.2 saniye
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 saniye
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Sönümleme uzunluğu	8 mm
Maks. durdurma kuvveti	500 N
Maks. sıkma torku	5 Nm
Strok başına maks. enerji tüketimi	3 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	18000 j
Maks. artık enerji	0.02 j
Gerİ getirme kuvveti	2.5 N
Min. itme kuvveti	18 N
Ürün ağırlığı	57 Gram
Kütle aralığı	15 kg
Montaj türü	dışli kovan ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Piston mil malzemesi	yüksek alaşımlı çelik