


Baęlantı plakası VMPA14-FB-AP-4-1

Ürün numarası: 8074666

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Deęer |
|---|----------------------|
| En | 65,5 mm |
| Uzunluk | 107,3 mm |
| Valf dilimi genişlięi | 14,8 mm 14,9 mm |
| Valf yerlerinin max. sayısı | 4 |
| Mpa işletim basıncı | -0,09 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı | -0,9 ... 10 bar |
| Pilot basıncı MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Pilot basıncı | 3 ... 8 bar |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 - Paslanma yok |
| PWIS uygunluęu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklıęı | -5 ... 50 °C |
| Ürün aęırlıęı | 250 g |
| Pnömatik baęlantı 2 | M7 G1/8 |
| Pnömatik baęlantı 4 | M7 G1/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, baęlantı plakası | Alüminyum pres döküm |