



# Baęlantı kablosu

## NEBC-R3G8-KS-0.2-N-S-R3G8-ET

Ürün numarası: 8082383

★ Temel ürün gamı

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Ürün aęırlığı	15 g
Elektriksel baęlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel baęlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel baęlantı 1, baęlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel baęlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel baęlantı 1, baęlantı teknolojisi	RJ45
Elektriksel baęlantı 1, pin/kablo sayısı	8
Elektriksel baęlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	8
Elektriksel baęlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel baęlantı 2, tasarım	Köşeli
Elektriksel baęlantı 2, baęlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel baęlantı 2, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel baęlantı 2, baęlantı teknolojisi	RJ45
Elektriksel baęlantı 2, pin/kablo sayısı	8
Elektriksel baęlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	8
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 50 V
40 °C'de kabul edilebilir akım yükü	1,5 A
Aşırı gerilim dayanımı	2,5 kV
Blendaj	evet
Kablo uzunluğu	0,2 m
Kablo özellięi	Standart
Kablo test koşulları	Test koşulları talep üzerine verilir
Eęilme yarıçapı, sabit kablo montajı	24 mm
Kablo çapı	5 mm
Kablo yapısı	4 x 2 x 0,16 mm <sup>2</sup>
İletken- ve nominal kesit	0,16 mm <sup>2</sup>
Koruma sınıfı	IP20
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	2
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Kablo gövdesinin rengi	gri
Malzeme, muhafaza	PVC
Renkli gövde	gri
Malzeme, yalıtkan kılıf	PVC