

Pnömatik arayüz VABA-S6-1-X2-3V-CB

Ürün numarası: 8082878

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf terminalleri arayüzü	Tip 44, VTSA
Diyagnoz	Valf bobini başına tel kopması Valflerde kısa devre Valflerde düşük voltaj
Maks. valf yeri sayısı	Çift bobinli valflerde 12 Tek bobinli valflerde 24
LED göstergeler	1 toplu diagnostik 3 yük besleme Valflerde kanal durumu
Parametrelendirme	Kanal başına Fail-safe Kanal başına güçler Kanal başına boş mod Modül denetimi
Koruma (kısa devre)	valf çıkışı başına dahili elektronik sigorta
Çalışma gerilimi aralığı DC	21.6 V...26.4 V
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi	Tipik olarak 11 mA (işletim voltajı besleme elektroniği) Tipik olarak 45 mA (valfler için yük gerilimi beslemesi)
Kanal başına maks. akım beslemesi	0,2 A
Modül başına maks. toplam akım	6 A
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Kanal elektriksel izolasyonu - Dahili bus	evet
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65 NEMA 4
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	580 Gram
Elektrik kontrolü	Fieldbus
Elektrik bağlantısı	3x M12x1 A kodlu 5 kutuplu Soket CPX aracılığıyla
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	PA
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm