


Piston tahriki DFPK-75-20-D-V4

Ürün numarası: 8083966

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ayar tahrik elemanının yapı büyüklüğü	75
Strok	20 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Konum algılama	Mekanik göstergeli
Kontrol fonksiyonu	çift etkili
Mpa işletim basıncı	0,5 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	5 ... 10 bar 72,5 ... 145 psi
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX talimatlarına göre
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX kategorisi Gaz	II 2G
ATEX kategorisi Toz	II 2D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex h IIC T6...T4 Gb
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67 IP69K
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	2.412 g
Pnömatik bağlantı	Dişi dış G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	Paslanmaz çelik döküm
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM
Malzeme, muhafaza	Paslanmaz çelik döküm
Gövde için malzeme numarası	1.4408
Malzeme, piston mili	Yüksek alımlı paslanmaz çelik