

Kapak Baęlantı Takımı VAVC-F12-SCC-32-TP

Ürün numarası: 8084034

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Nominal genişlik DN	32
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam	Su buharı Mineral yağ bazlı hidrolik yağ Soy gazlar Mineral yağ Su filtrelenmiş basınçlı hava, filtre hassasiyeti 200 µm nötr sıvılar
Akışkan ile ilgili not	Gaz akışkanlar yalnızca akış valf yuvasından geçerse izin verilir.
Akışkan sıcaklığı	-30 °C...200 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	424 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Mil contasının malzemesi	PTFE
Yuva conta malzemesi	PTFE, modifiye