


Kapak kiti VAVC-F12-SCC-25-TP

Ürün numarası: 8084042

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal çap DN	25
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Ortam	Buhar Mineral bazlı hidrolik yağ Asal gazlar Mineral yağ Su Filtrelenmiş basınçlı hava, filtreleme derecesi 200 µm Nötr sıvılar
Akışkana ilişkin not	Gaz formulu akışkanlar için sadece valf yuvası üzerinden akışa izin verilir.
Kullanım havası sıcaklığı	-30 ... 200 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	385 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, mil sızdırmazlığı	PTFE
Malzeme, sit sızdırmazlığı	PTFE, modifiye