


# Paralel kit EAMM-U-65-T42-67A-87

Ürün numarası: 8084498  
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2026'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	65
Merkezden merkeze mesafe	87 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Dışlı oranı	1:1
Max. Devir	3.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Kütle atalet momenti	41,2 kgmm <sup>2</sup>
Yüksüz itme torku	0,22 Nm
Aktarılabilmir dönüş momenti	3 Nm
Ürün ağırlığı	663 g
Arayüz kodu, aktüatör	T42
Arayüz kodu, motor giriş	67A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun