


# Dişli kutusu EMGA-80-A-G5-100A

Ürün numarası: 8085349

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	80 mm
Motor flanş ölçüsü	100 mm
Burulma boşluğu	0,22 deg
Redüktör tipi	Dik açılı redüktör
Dişli oranı	5:1
Maks. giriş hızı	7.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	67 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	1,017 kgcm <sup>2</sup>
Maks. çıkış torku	107 Nm
Maks. verimlilik	95 %
Bükme direnci	4,8 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	4.500 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	80G
Redüktör arayüzü, silindir mili	100A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun