

# Konnektör NPQR-L-Q16-E

Ürün numarası: 8085715

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	16 mm
Hortum yerleştirme derinliği	23.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	L şekli İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 Bar...12 Bar -13.775 000032...174 000032
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: 0 - 80 °C'de maks. 0,7 MPa
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	NSF C0556009
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:::] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %1'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Gıdaya uygunluk	bkz. Uygunluk Beyanı NSF/ANSI 169
Ortam sıcaklığı	-5 °C...150 °C
Ortam sıcaklığına ilişkin not	PUN-H ile: -20 °C - 60 °C
Ürün ağırlığı	83.8 Gram
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 16 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 16 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Tutma halkası malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik
Gevşetme halkası malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Hortum contası malzemesi	FPM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Destek halkası malzemesi	PPSU