

# Perde geiş rakoru (abuk baėlantılı) NPQR-H-Q10-E

Ürün numarası: 8085732

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Deėer
Büyükölük	Standart
Nominal genişlik	9 mm
Hortum takma derinliėi	19,55 mm
Montaj pozisyonu	istenildiėi gibi
Tasarım	Bölme
Tank büyükölüėü	1
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
Komple sıcaklık aralıėı ortam basıncı	-0,095 ... 1,6 MPa
alıřma basıncı tüm sıcaklık aralıėı	-0,95 ... 16 bar
Komple sıcaklık aralıėı ortam basıncı	-13,775 ... 232 psi
alıřma basıncı açıklaması	Su: 0 - 80 °C'de maks. 0,7 MPa
Sertifika yayınlayan bölüm	NSF C0556009
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz)
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaėlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - ok yüksek paslanma
PWIS uygunluėu	VDMA24364-B2-L
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F1a
Temizlik seviyesi	ISO sınıfı 4
Gıdalar için güvenli	Bkz. uygunluk beyanı NSF/ANSI 169
evre sıcaklıėı	-20 ... 150 °C
Ürün aėırlıėı	66,8 g
Pnömatik baėlantı 1	10 mm hortum dıř apı için
Pnömatik baėlantı 2	10 mm hortum dıř apı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik
Tutma halkası malzemesi	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik
Malzeme, sökme halkası	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik
Malzeme, somun	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik
Malzeme, hortum sızdırmazlıėı	FPM
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik
Destek halkası malzemesi	PPSU