



Stoper silindiri

DFST-63-30-DL-Y4-A-G2

Ürün numarası: 8085909

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	30 mm
Piston çapı	63 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları Darbe emici, ayarlanabilir, ön
Montaj pozisyonu	dikey
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım yapısı	Uçtan mafsal kollu piston kolu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
İki konumlu buton kolunun pozisyonu	Endüktif sensörler için
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Yataklama mili
Çalışma basıncı	2 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Yastıklama boyu	15 mm
Dışarı sürülmüş piston mili üzerine izin verilen vurma kuvveti	5.000 N
Ürün ağırlığı	3.400 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	Alüminyum pres döküm
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, makara	POM