



Basınç regülatörü VRPA-CM-Q8-E

Ürün numarası: 8086005

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ayar fonksiyonu | Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı |
| Pnömatik bağlantı 1 | QS-8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | QS-8 |
| Bağlantı şekli | geçiş delikli |
| Standart nominal debi | 125 l/min |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Malzeme, muhafaza | PBT |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Tetikleme şekli | manuel |
| Ayarlama elemanı | Kilitli döner düğme |
| Basınç göstergesi | Manometreli |
| Basınç regülasyon aralığı MPa | 0,1 ... 0,8 MPa |
| Basınç ayar aralığı | 1 ... 8 bar |
| Basınç regülasyon aralığı psi | 14,5 ... 116 psi |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Temizlik seviyesi | ISO sınıfı 4 |
| Ürün ağırlığı | 36 g |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, statik sızdırmazlık | NBR |