



Basınç regülatörü VRPA-LM-R14-Q8

Ürün numarası: 8086013

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Pnömatik bağlantı 1	R1/4
Pnömatik bağlantı 2	QS-8
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Standart nominal debi	130 l/min
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	PBT
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tetikleme şekli	manuel
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Ayarlama elemanı	Kilitli döner düğme
Dönme kabiliyeti	360° / sürekli dönmeye izin verilmez
Basınç göstergesi	Manometreli
Basınç regülasyon aralığı MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Basınç ayar aralığı	1 ... 8 bar
Basınç regülasyon aralığı psi	14,5 ... 116 psi
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Temizlik seviyesi	ISO sınıfı 4
Ürün ağırlığı	49 g
Malzeme, vida dişli tapa	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vida sızdırmazlığı	PTFE
Malzeme, statik sızdırmazlık	NBR