



Bağlantı kablosu

NEBC-M8G4-ES-2.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

Ürün numarası: 8086524

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Protokol	RS232
Kablo tanımlaması	Aksesuarlı
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Yuvarlak
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	M8x1, EN 61076-2-104 uyarınca A kodlu
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	4
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	3
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Vidalı kilit
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 2, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	9
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	8
Elektriksel bağlantı 2, montaj tipi	2 vida 4-40 UNC
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 24 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	4 A
Aşırı gerilim dayanımı	1,5 kV
Blendaj	evet
Kablo uzunluğu	2,5 m
Kablo özelliği	Suitable for energy chains
Kablo test koşulları	Test koşulları talep üzerine verilir
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	≥ 24 mm
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	≥ 47 mm
Kablo çapı	4,6 mm
Kablo çapındaki tolerans	± 0,1 mm
Kablo yapısı	3x0,34
İletken- ve nominal kesit	0,34 mm ²
Koruma sınıfı	IP67
Koruma sınıfı hakkında açıklama	Soket Sub-D için IP20 monte edilmiş durumunda
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	2
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Kablo gövdesinin rengi	Siyah