


Handling modülü EHMZ-EGSC-25-BS-KF-V1-

Ürün numarası: 8086582

FESTO



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

| Özellik | Değer |
|------------------------|---|
| Çalışma stroğu | 50 ... 75 mm |
| Vidalı mil çapı | 6 mm |
| Vidalı mil adımı | 6 mm/U |
| Montaj pozisyonu | dikey |
| Tasarım yapısı | Elektromekanik doğrusal modül Vidalı mil ile |
| Konum algılama | Yaklaşım sensörü için |
| Max. ivmelenme | 15 m/s ² |
| Max. Hız | 0,4 m/s |
| Tekrarlama hassasiyeti | ±0,015 mm |
| Anahtarlama zamanı | 100 % |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Depolama sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Relatif hava nemi | 0 - 90 % |
| Koruma sınıfı | IP40 |
| Çevre sıcaklığı | 5 ... 45 °C |
| Max. itme kuvveti Fx | 20 N |
| Besleme sabiti | 6 mm/U |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |