



Basınç regülatörü MS2-LR-QS6-D6-A8-B

Ürün numarası: 8086640

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	2
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	direkt kumandalı membranlı regülatör
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Basınç göstergesi	G1/8 için hazırlanmış
Mpa işletim basıncı	0,1 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	1 ... 8 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 7 bar
Maks. basınç histerezi (MPa)	0,025 MPa
Max. Basınç histerezi değeri	0,25 bar
Maks. basınç histerezi	3,625 psi
Standart nominal debi	350 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temizlik seviyesi	ISO sınıfı 4
Depolama sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	28,3 g
Bağlantı şekli	Ön panel montajı Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Pnömatik bağlantı 2	QS-6
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, alt kapak	PA
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, döner düğme	POM
Malzeme, yay	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, membran	NBR
Malzeme, valf pimi	İşlenmiş alüminyum alışımlı NBR