


Handling modülü DHMZ-DGSL-8- -V1

Ürün numarası: 8087191

FESTO



Temsilî örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	10 ... 80 mm
Piston çapı	10 mm
Montaj pozisyonu	dikey
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım yapısı	Pnömatik lineer modül
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	1,5 ... 8 bar
Max. Hız	0,8 m/s
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 45 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	40 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	47 N
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun