


# Handling modülü DHMZ-DGSL-10- -V1

Ürün numarası: 8087192

FESTO



## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

| Özellik   | Değer  |
|---|--|
| Çalışma stroğu  | 10 ... 100 mm  |
| Piston çapı   | 12 mm  |
| Montaj pozisyonu  | dikey  |
| Çalışma şekli   | çift etkili  |
| Tasarım yapısı  | Pnömatik lineer modül                                    |
| Konum algılama  | Yaklaşım sensörü için                                    |
| Çalışma basıncı   | 1,5 ... 8 bar  |
| Max. Hız  | 0,8 m/s  |
| Kullanım havası   | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]             |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama                    | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| PWIS uygunluğu  | VDMA24364 Zon III  |
| Depolama sıcaklığı  | -20 ... 60 °C  |
| Çevre sıcaklığı   | 5 ... 45 °C  |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş      | 51 N   |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış | 68 N   |
| Malzeme hakkında not  | RoHS'a uygun   |