


Dengeleme sistemi kiti YHBP-

Ürün numarası: 8087218

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok aralığı	100 ... 1.990 mm
Silindir çapı	50 ... 200 mm
Desteklenen kinetik	Kaldırma tertibatı Paralel kinematik
Kutup korumalı	çalışma gerilimi için
Mpa işletim basıncı	0,4 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	4 ... 8 bar
maksimum strok hızı	1 m/s
Çalışma gerilimi aralığı DC	21,6 ... 26,4 V
Anahtarlama zamanı	100 %
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Geriya kalan dalgalanma	5 %
Yükleme yapılmayan çıkışlardaki akım tüketimi	2 A
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:4:4]
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65
Koruma sınıfı hakkında açıklama	IP20, emniyet kumanda cihazı PNOZ için CMCB-...-C kontrol sistemi için IP20 IP20, kumanda sistemi CECC-D için CMCB-...-CC kontrol sistemi için IP54 monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Kütle yükü	25 ... 999 kg
Kinematik aktarım oranı	Kaldırma tertibatları için 1:5 Paralel kinematik sistemler için 1:1 - 1:5
Ürün ağırlığı	4,8 ... 60,5 kg
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun