


# Manifold blok VABS-P4-10S-G14

Ürün numarası: 8087327

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	21 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Özel karakteristikler	DIN EN 1797 uyarınca oksijenle uyumlu
Tasarım yapısı	Bağlantı yönü yanda
Valf yerlerinin max. sayısı	1
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Kullanım havası	Asal gazlar Hava Oksijen
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil Azami partikül büyüklüğü 10 µm
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	70 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, bağlantı plakası	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı