


# Şebeke filtresi CAMF-C6-F-C8-3A

Ürün numarası: 8088928

★ Temel ürün gamı

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kısa devre korumalı	hayır
40 °C'de kabul edilebilir akım yükü	8 A
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 250 V
Hat frekansı	0 ... 400 Hz
İzolasyon gerilimi	1.100 V
Müsaade edilebilirlik	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-25 ... 100 °C
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	-25 ... 100 °C
Ürün ağırlığı	700 g
Bağlantı şekli	Montaj plakası, civata ile tutturulmuş
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Montaj pozisyonu	Yatay
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Gerilim beslemesi
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Bağlantı plakası
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Vidalı klemens
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	2
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	2
Elektriksel bağlantı 1, iletken kesiti	4 ... 6 mm <sup>2</sup>
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Gerilim beslemesi
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Bağlantı plakası
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Vidalı klemens
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	2
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	2
Elektriksel bağlantı 2, iletken kesiti	4 ... 6 mm <sup>2</sup>