


# Manometre PAGN-23-1M-G18S

Ürün numarası: 8088992  
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı	0 ... 1 MPa
Manometre çapı	23
Tasarım yapısı	Bourdon tüplü manometre
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Kullanım havası	Asal gazlar Nötr sıvılar
Mpa işletim basıncı	0 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Değişken yük faktörü	0,6
Ölçme hassasiyeti sınıfı	5
Koruma sınıfı	IP44
Depolama sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Bağlantının yönü	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	G1/8, sızdırmazlık halkalı
Ortamla temas eden malzemeler	ABS-takviyeli Pirinç
Malzeme, vida dişli tapa	ABS-takviyeli
Malzeme, muhafaza	ABS
Malzeme, gözetleme camı	PMMA
Renkli gövde	Siyah
Ürün ağırlığı	6 g
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Asetilen yok Oksijen yok