


Paralel kit EAMM-U-87-T46-80PA-114

Ürün numarası: 8091537
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2023'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	87
Merkezden merkeze mesafe	114 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Dişli oranı	1:1
Max. Devir	3.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Kütle atalet momenti	44,4 kgmm ²
Yüksüz itme torku	0,22 Nm
AktarılabİLİNİR dönüş momenti	3 Nm
Ürün ağırlığı	1.057 g
Arayüz kodu, aktüatör	T46
Arayüz kodu, motor giriş	80PA 80RA
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun