


# Frenleme direnci CACR-KL2-100-W1800

Ürün numarası: 8091545

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                   | Değer                                      |
|---|--|
| Büyükölük                                 | 600  |
| Montaj pozisyonu                          | Serbest konveksiyon<br>dikey               |
| 380 V'ta fren direnci için darbe enerjisi | 10.800 Ws                                  |
| 780 V'ta fren direnci için darbe enerjisi | 10.800 Ws                                  |
| % 35 iş çevrimi ve 20°C'de performans     | 1.800 W                                    |
| Anma gücü, fren direnci                   | 720 W                                      |
| 380 V'ta fren direnci nominal güç         | 720 W                                      |
| 780 V'ta fren direnci nominal güç         | 720 W                                      |
| Direnç değeri                             | 100 Ohm                                    |
| Müsaade edilebilirlik                     | c CSA us (OL)<br>c UL us - Recognized (OL) |
| PWIS uygunluğu                            | VDMA24364 Zon III                          |
| Koruma sınıfı                             | IP65                                       |
| Çevre sıcaklığı                           | 0 ... 50 °C                                |
| Ürün ağırlığı                             | 3.400 g                                    |
| Bağlantı şekli                            | geçiş delikli<br>Aksesuarlı<br>Seçenekler: |
| Malzeme hakkında not                      | RoHS'a uygun                               |