



# Adaptif kalıp kavrayıcı DHEF-20-A

Ürün numarası: 8092533

FESTO

İstek halinde farklı strok boyları teslim edilir. Sadece 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm standart strok boylarında teslim hazırdır.



## Bilgi sayfası

| Özellik   | Değer  |
|---|--|
| Büyüklik  | 20   |
| Form kavrama kapak modeli                         | Standart                                     |
| Strok   | 66 mm  |
| Tutulacak min. çap                                | 12 mm  |
| Tutulacak maks. çap                               | 38 mm  |
| Tahrik türü                                       | pnömatik                                     |
| Montaj pozisyonu                                  | istenildiği gibi                             |
| Çalışma şekli                                     | çift etkili                                  |
| Tutucu fonksiyonu                                 | Adaptif                                      |
| Tasarım yapısı                                    | Form kavrama kapağı<br>yataklı motion sırası |
| Yatak   | Ana yatak                                    |
| Konum algılama                                    | Yaklaşım sensörü için                        |
| Çalışma basıncı, pnömatik aktüatörlü küresel vana | 1 ... 8 bar                                  |
| İşletim basıncı kapağı                            | 0,07 ... 0,1 bar                             |
| Azami basınç kapağı                               | 0,3 bar                                      |
| Tutucunun max. çalışma frekansı                   | 1 Hz   |
| Geriye geliş süresi                               | 290 ms                                       |
| İleriye çıkış süresi                              | 270 ms                                       |
| Kullanım havası                                   | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama          | Yağlamalı operasyon mümkün değil             |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK           | 2 - Ortalama paslanma                        |
| PWIS uygunluğu                                    | VDMA24364 Zon III                            |
| Gıdalar için güvenli                              | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın        |
| Çevre sıcaklığı                                   | 0 ... 60 °C                                  |
| Kütle atalet momenti                              | 1,29 kgcm <sup>2</sup>                       |
| Etkin yük referans değeri                         | 1 kg   |
| Ürün ağırlığı                                     | 475 g  |
| Bağlantı şekli                                    | ISO 9409 uyarınca                            |
| Pnömatik bağlantı                                 | M5   |
| Malzeme hakkında not                              | RoHS'a uygun                                 |
| Malzeme, kep                                      | VMQ (silikon)                                |
| Malzeme, muhafaza                                 | Anotlanmış alüminyum                         |