



Bağlantı kablosu

NEBC-U7W10-KS-0.5-N-SB-U7G10

Ürün numarası: 8093270
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2025'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Ürün ağırlığı	35 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Açılı
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	USB 3.0, tip B mikro
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	10
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	9
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	2x vida M2x0,4
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 2, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	USB 3.0, tip B mikro
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	10
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	9
Elektriksel bağlantı 2, montaj tipi	2x vida dişli kovan M2x0,4
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 30 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	1,4 A
Aşırı gerilim dayanımı	1 kV
Blendaj	evet
İletim özellikleri	AP sistem iletişimine göre
Kablo uzunluğu	0,45 m
Kablo özelliği	Standart
Kablo test koşulları	Test koşulları talep üzerine verilir
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	≥ 62 mm
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	≥ 62 mm
Kablo çapı	6,2 mm
Kablo yapısı	2 x AWG22 + 2 x (2 x AWG26)C + 1 x (2 x AWG28)
İletken- ve nominal kesit	0,32 mm ²
Koruma sınıfı	IP20
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Depolama sıcaklığı	-10 ... 80 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	1
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Kablo gövdesinin rengi	Siyah
Malzeme, muhafaza	PVC
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, yalıtkan kılıf	PVC