


# Bağlantı kablosu NEBC-U7G10-EH-30-N-S-U5G9

Ürün numarası: 8093272  
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2025'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ek fonksiyonlar	Hibrit kablo
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Ürün ağırlığı	645 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	USB 3.0, tip B mikro
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	10
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	9
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	2x vida M2x0,4
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel bağlantı 2, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	USB 3.0 tip A
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	9
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	9
Elektriksel bağlantı 2, montaj tipi	Geçmeli
Çalışma gerilimi aralığı DC	4,75 ... 5,25 V
Nominal çalışma gerilimi DC	5 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	0,9 A
Kablo uzunluğu	30 m
Kablo özelliği	Zincir bağlantı hattı için uygun
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	≥ 20 mm
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	≥ 10 mm
Kablo çapı	3,1 mm
Kablo çapındaki tolerans	± 0,2 mm
Koruma sınıfı	IP20
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-40 ... 90 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	1
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Kablo gövdesinin rengi	Siyah
Malzeme, muhafaza	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Renkli gövde	gümüş