

# Paralel kit EAMM-U-45-V32-40RA-63

Ürün numarası: 8095650

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                    | Değer              |
|----------------------------|--------------------|
| Boyut                      | 45                 |
| Merkezden merkeze mesafe   | 63 mm              |
| Montaj konumu              | herhangi bir       |
| Redüktör oranı             | 1:1                |
| Maks. devir                | 3600 1/min         |
| LABS uygunluğu             | VDMA24364 Zone III |
| Depolama sıcaklığı         | -20 °C...60 °C     |
| Bağıl nem                  | %0 - 95            |
| Koruma türü                | IP40               |
| Ortam sıcaklığı            | 0 °C...50 °C       |
| Kütle atalet momenti       | 4.35 000065        |
| Boşta çalışma tahrik torku | 0.05 Nm            |
| Aktarılabılır tork         | 1 Nm               |
| Ürün ağırlığı              | 240 Gram           |
| Aktüatör arayüz kodu       | V32                |
| Arayüz kodu motor In       | 40RA               |
| Malzeme hakkında not       | RoHS uyumlu        |