


Küresel vana

VZBE-1/2-T-63-T-2-F0304-M-V15V15

Ürün numarası: 8096665

FESTO

Festo bu ürünün üreticisi değil bayisidir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	2- Yollu-küresel vana
Tetikleme şekli	mekanik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	1/2 NPT
Anahtarlama konum göstergesi	Kanal yönü = akış yönü
Flans delik şablonu	F0304
İç çap	15 mm
Nominal çap DN	15
Valf fonksiyonu	2/2
Akış yönü	çift yönlü
Proses valfinin nominal basıncı	63
Fark basıncında, nominal basınçta açma torku, proses valfi PN	7 Nm
Standarda dayalı	ASME B1.20.1 ISO 5211
Ortam	Buhar ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-] Asal gazlar Su Nötr sıvılar
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 200 °C
Debi miktarı Kv	8,5 m ³ /h
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme, muhafaza	Paslanmaz çelik döküm
Gövde için malzeme numarası	1.4408
Malzeme, sit sızdırmazlığı	PTFE, modifiye
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM PTFE
Malzeme, bilya	Paslanmaz çelik döküm
Bilya için malzeme numarası	1.4408
Malzeme, mil	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Şaft için malzeme numarası	1.4401
Ürün ağırlığı	600 g
Müsaade edilebilirlik	CRN
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma