


Devre Endüktansı

CAMF-C6-FD-C6-11A

Ürün numarası: 8096867

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kısa devre korumalı	hayır
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	6 A
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 600 V
Nominal endüktans	3,7 mH
Nominal endüktans toleransı	10 %
Hat frekansı	50 ... 60 Hz
İzolasyon gerilimi	4.000 V
Ölçüler W x L x H	60 mm x 80 mm x 116 mm
Müsaade edilebilirlik	ENEC c UL - Recognized (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-10 ... 40 °C
Koruma sınıfı	IP00
Çevre sıcaklığı	-10 ... 40 °C
Ürün ağırlığı	940 g
Bağlantı şekli	Montaj plakası, cıvata ile tutturulmuş
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Montaj pozisyonu	Yatay
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Gerilim beslemesi
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Bağlantı plakası
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Vidalı klemens
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	6
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	6
Elektrik bağlantısı 1, iletken kesiti	4 mm ²