



# Adaptör

## NEFM-REG6-K-0.5-B-REG6

Ürün numarası: 8097196

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ek fonksiyonlar	Batarya için
Ürün ağırlığı	66 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması RE
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	6
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	6
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel bağlantı 2, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması RE
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	6
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	6
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 30 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	1,6 A
Aşırı gerilim dayanımı	2 kV
Blendaj	evet
Kablo uzunluğu	0,5 m
Kablo özelliği	Standart
Kablo test koşulları	Test koşulları talep üzerine verilir
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	≥ 68 mm
Kablo çapı	6,8 mm
Kablo yapısı	4x(2x0,081)+(2x0,205)
İletken- ve nominal kesit	0,081 mm <sup>2</sup> 0,205 mm <sup>2</sup>
İletken anma kesiti (AWG)	AWG24 AWG28
Koruma sınıfı	IP20
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-40 ... 80 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Kablo gövdesinin rengi	Siyah
Malzeme, muhafaza	PVC
Renkli gövde	gri
Malzeme, yalıtkan kılıf	PVC