



Motor kablosu

NEBM-H6G4-E-25-Q13N-LE4

Ürün numarası: 8097205
★ Temel ürün gamı

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kablo tanımlaması | Tanımlama etiket taşıyıcısız |
| Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon | Saha cihazı tarafı |
| Elektriksel bağlantı 1, tasarım | Köşeli |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi | Soket |
| Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı | Düz |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi | Bağlantı şeması, H6, motor için kodlanmış |
| Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı | 4 |
| Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı | 4 |
| Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon | Kontrolör tarafı |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi | Kablo |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi | Açık uç |
| Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı | 4 |
| Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı | 4 |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 0 ... 300 V |
| Çalışma gerilimi aralığı AC | 0 ... 300 V |
| 40°C'de kabul edilebilir akım yükü | 9,5 A |
| Aşırı gerilim dayanımı | 2 kV |
| Kablo uzunluğu | 25 m |
| Kablo özelliği | Suitable for energy chains |
| Kablo test koşulları | Test koşulları talep üzerine verilir |
| Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı | ≥ 55 mm |
| Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı | ≥ 55 mm |
| Kablo çapı | 7,3 mm |
| Kablo yapısı | 4x0,79 |
| İletken- ve nominal kesit | 0,79 mm ² |
| İletken anma kesiti (AWG) | AWG18 |
| Damar sonları | Tel halkası |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Koruma sınıfı hakkında açıklama | monte edilmiş durumda |
| Çevre sıcaklığı | -25 ... 90 °C |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -25 ... 90 °C |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 - Paslanma yok |
| Malzeme, kablo kılıfı | PVC |
| Kablo gövdesinin rengi | Siyah |
| Malzeme, muhafaza | PA |
| Renkli gövde | beyaz |
| Malzeme, yalıtkan kılıf | PVC |