


Baęlantı plakası VABS-P16-10S-M5

Ürün numarası: 8097804

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Genişlik	26 mm
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Özel karakteristikler	DIN EN 1797 uyarınca oksijenle uyumlu
Valf yerlerinin max. sayısı	1
Çalışma basıncı	0 ... 7 bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010 [6:3:4] uyarınca basınçlı hava Asal gazlar Hava Oksijen Nitrojen
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün deęil Maksimum partikül ölçüsü: 5 µm
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 60 % yoęunlaşmayan
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün aęırlığı	25 g
Baęlantı şekli	geçiş delikli Diři diřli
Pnömatik baęlantı 1	M5
Pnömatik baęlantı 2	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, baęlantı plakası	İřlenmiř alüminyum alıřımlı