

Şartlandırıcı Ünitesi MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-VC-AG-MPA-WPE-B

Ürün numarası: 8098380

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 4 |
| Seri | MS |
| Montaj konumu | dikey +/- 5 ° |
| Basınç göstergesi | manometre ile |
| Çalışma basıncı | 0.1 MPa...1 MPa 1 Bar...10 Bar 14.5 000032...145 000032 |
| Normal akış hızı hava tahliyesi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) | 1400 l/min |
| Standart anma debisi | 1700 l/min |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Ester yağı ile uyumlu değildir |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Akışkan sıcaklığı | 5 °C...50 °C |
| Ortam sıcaklığı | 5 °C...50 °C |
| Ürün ağırlığı | 470 Gram |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu montaj braketi ile aksesuarlarla |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |