


Baęlantı plakası VABS-B14-T-FG14

Ürün numarası: 8098884

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Tasarım yapısı	Üst baęlantı yönü
Çalışma basıncı	1,5 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklıęı	-20 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklıęı	-20 ... 60 °C
Çevre sıcaklıęı	-20 ... 60 °C
Ürün aęırlıęı	192 g
Baęlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik baęlantı 2	NAMUR baęlantılı 1/4 flanş G1/4
Pnömatik baęlantı 4	NAMUR baęlantılı 1/4 flanş G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, baęlantı plakası	İşlenmiş alüminyum alışımlı