


Montaj plakası VABA-B14-FL12-FL14

Ürün numarası: 8098889

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma basıncı	1.5 Bar...10 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	188 Gram
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 2	Flanş 1/2, NAMUR şeması modeli
Pnömatik bağlantı 4	NAMUR bağlantı şemalı 1/4 flanş
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım