

Bağlantı kablosu NEBC-M8G4-ES-1.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

Ürün numarası: 8099218

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Protokol	RS232
Kablo tanımı	aksesuarlarla
Montaj konumu	herhangi bir
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	yuvarlak
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	4
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	3
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	Vida kilidi
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 2, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	9
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	8
Elektrik bağlantısı 2, montaj türü	2x vida 4-40 UNC
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...24 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	4 A
Aşırı gerilim direnci	1.5 kV
Blendaj	evet
Kablo uzunluğu	1.5 m
Kablo özelliği	Enerji zincirleri için uygun
Test koşulları hat	Talep üzerine test koşulları
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	24 mm
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	47 mm
Kablo çapı	4.6 mm
Kablo çapı toleransı	± 0,1 mm

Özellik	Değer
Kablo yapısı	3 x 0,34 mm ²
İletkenin nominal kesiti	0.34 000013
Koruma türü	IP67
Koruma türüne ilişkin not	Sub-D soketi için IP20 monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	2
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Kablo kılıfının rengi	siyah