


Konum göstergesi SAMH-F12-MK-A2

Ürün numarası: 8101084

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Ex korumalı ve yüksek IP korumalı 2 yaklaşım sensörü
Kullanım talimatları	Y valf VZXA ile kullanıldığında tüm ürüne ait SIL onayı, geçersiz hale gelir.
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	151 g
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	EPDM
Malzeme, muhafaza	Alüminyum PA-kuvvetlendirilmiş
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III