

# Dozaj iğnesi seti VAVN-N-A1.6-03-30-F-V-V1-P10

Ürün numarası: 8104295

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Hazne boyutu	10
Dozaj iğnesinin dış çapı	1.6 mm
Dozaj iğnesi uzunluğu	30 mm
Dozaj iğnesinin nominal genişliği	0.3 mm
Dozaj iğnesi modeli	pah ile daralma fonksiyonu ile
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan bağlantısı	Kelepçe bağlantısı
Ortam	Sıvı akışkanlar Gaz şeklindeki ortamlar
Akışkan ile ilgili not	Ortamla temas eden malzemelerin direncini dikkate alın maksimum parçacık boyutu 5 µm
Çalışma basıncı	0 MPa...0.4 MPa 0 Bar...4 Bar
Standart anma debisi	1.37 l/min
Standart anma debisine ilişkin not	1 -> 0 bar basınç düşüşü ile (gaz şeklindeki ortamlar)
Akış K <sub>v</sub>	0.003 m <sup>3</sup> /h
Akış K <sub>v</sub> hakkında not	Orta su için
Akışkan sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	3.9 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Dozaj iğnesi malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Dozaj iğnesi malzeme numarası	1.4404
Ortamla temas eden malzemeler	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik