

Dozaj iğnesi seti

VAVN-N-A1.6-03-60-F-V-V1-P10

Ürün numarası: 8104298

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tank büyüklüğü	10
Dozaj iğnesi dış çapı	1,6 mm
Dozaj iğnesi uzunluğu	60 mm
Dozaj iğnesi anma ölçüsü	0,3 mm
Dozaj iğnesi modeli	Pah ile Giderek daralan
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Akışkan bağlantısı	Terminal bağlantısı
Ortam	Sıvı ortam Gaz ortam
Akışkana ilişkin not	Akışkanla temas eden malzemelerin dayanıklılığını dikkate alın Maksimum partikül ölçüsü: 5 µm
Mpa işletim basıncı	0 ... 0,4 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 4 bar
Standart nominal debi	1,31 l/min
Standart anma debisine ilişkin not	1 -> 0 bar basınç düşüşünde (gaz halindeki akışkanlar)
Debi miktarı Kv	0,003 m ³ /h
Debi Kv ile ilgili not	Akışkan olarak su için
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	8,1 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, dozaj iğnesi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Dozaj iğnesi malzeme numarası	1.4404
Ortamla temas eden malzemeler	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik