

# pancake cylinder

## DPCA-...-...-1/2"- -

Ürün numarası: 8104871

FESTO



## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Strok	0,0625 ... 4 "
Piston çapı	1/2"
Piston kolu dışı	8-32 UNC-2B 8-32 UNC-2A
Yastıklama	Yastıklama yok P: İki uça esnek yastıklama halkaları/plakaları esnek sökümleme halkaları/plakaları, ön esnek sökümleme halkaları/plakaları, arka
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	çift etkili tek etkili basılı çekme yönünde
Piston kolu ucu	Erkek dış Dışı dış
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Silindir borusu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	Kimyasallara yüksek dayanım Piston miliyle Çift taraflı, içi boş mil İlave PTFE piston kılavuzu
Çalışma basıncı	15 ... 150 Psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gereklidir)
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	-25 ... 250 °F
Ürün ağırlığı	0,08 ... 0,46 Pound
Bağlantı şekli	uç kapağından 90° döndürülmüş döner küresel mafsalları uç kapağından döner küresel mafsalları uç kapağından 90° döndürülmüş döner çatallı uç kapağından döner çatallı geçiş delikli Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	Dışı dış M5 Dışı dış 10-32 UNF-2B
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışıklı
Malzeme, dinamik sızdırmazlık	FPM NBR
Malzeme, piston mili	Yüksek alışıklı çelik
Malzeme, silindir borusu	İşlenmiş alüminyum alışıklı