

pancake cylinder

DPCA-...-...-4"- -

Ürün numarası: 8104878

FESTO



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Strok	0,125 ... 4 "
Piston çapı	4"
Piston kolu dışı	5/8-18 UNF-2B 5/8-18 UNF-2A
Yastıklama	Yastıklama yok P: İki uça esnek yastıklama halkaları/plakaları esnek sönümleme halkaları/plakaları, ön esnek sönümleme halkaları/plakaları, arka
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	çift etkili
Piston kolu ucu	Erkek dış Dişi dış
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Silindir borusu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	Kimyasallara yüksek dayanım Piston miliyle Çift taraflı, içi boş mil İlave PTFE piston kılavuzu Strok ayarı ileri/ön Ses izolasyonu, çift taraflı Ses izolasyonu, arkada Ses izolasyonu, önde
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Piston kılavuz pimi
Çalışma basıncı	15 ... 150 Psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	-25 ... 250 °F
Ürün ağırlığı	3,88 ... 10,08 Pound
Bağlantı şekli	uç kapağındı 90° döndürülmüş döner çatallı uç kapağındı döner çatallı geçiş delikli Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	Dişi dış G1/8 Dişi dış ölçüsü 1/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışıklı
Malzeme, dinamik sızdırmazlık	FPM NBR
Malzeme, piston mili	Yüksek alışıklı çelik
Malzeme, silindir borusu	İşlenmiş alüminyum alışıklı