



Soket

NECV-C1W3L-P-P13

Ürün numarası: 8105012

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 175301-803
Ek fonksiyonlar	Koruma devresi
Bağlantı frekansı	50
Kablo çıkışı	Açılı
Kablo çıkışı hakkında açıklama	180° dönebilir
Ürün ağırlığı	11,6 g
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması Şekil C, EN 175301-803 uyarınca
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	3
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Merkezi M2,5 vida ile bobinli valf üzerine
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Vidalı klemens
Çalışma gerilimi aralığı DC	20,4 ... 27,6 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	20,4 ... 27,6 V
Nominal çalışma gerilimi AC	24 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	1 A
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
Topraklama bağlantısı	Temin edilebilir
Kablo bağlantısı	M12x1,25
Kablo çapı	4 ... 6 mm
İletken- ve nominal kesit	$\leq 0,5 \text{ mm}^2$
Koruma sınıfı	IP65
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Malzeme, muhafaza	PC
Renkli gövde	saydam
Malzeme, vida tipi kilitleme	Çelik, nikel kaplı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	HNBR
Malzeme, sıkma bağlantılar	Pirinç, kalay kaplı