


# Priz NECV-B2W3L-P-P12

Ürün numarası: 8105013

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
İlave fonksiyonlar	Koruyucu devre
Bağlantı frekansı	50
Kablo çıkışı	açılı
Kablo çıkışına ilişkin not	180° döndürülebilir
Ürün ağırlığı	19.5 Gram
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	11 mm endüstri standardına göre B formu bağlantı şeması form B
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	3
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	merkezi vidalı M3 solenoid valf üzerinde
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Vidalı terminal
Çalışma gerilimi aralığı DC	20.4 V...27.6 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	20.4 V...27.6 V
Nominal çalışma gerilimi AC	24 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	1 A
Aşırı gerilim direnci	0.8 kV
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut
Kablo bağlantısı	M15x1,5
Kablo çapı	6 mm...8 mm
İletkenin nominal kesiti	1.5 000013
Koruma türü	IP65
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Gövde malzemesi	PA
Gövde rengi	şeffaf
Vidalı kilitleme malzemesi	Çelik, nikel kaplama
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	HNBR

Özellik	Değer
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç, kalay kaplı