


Paralel kit EAMM-U-70-S48-60R-96

Ürün numarası: 8105843

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	70
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Max. Devir	5.000 1/min
PWIS uygunluđu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklıđı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklıđı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	118 kgmm ²
Yüksüz itme torku	0,18 Nm
Aktarılabilinir dönüş momenti	7 Nm
Ürün ağırlığı	1.800 g
Arayüz kodu, aktüatör	S48
Arayüz kodu, motor giriş	60R
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun