


Eksenel kit EAMM-A-D19-40R

Ürün numarası: 8105867

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Aktarılabilir dönüş momenti	1,1 Nm
Ürün ağırlığı	133 g
Arayüz kodu, aktüatör	D19
Arayüz kodu, motor giriş	40R
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun