

Paralel Kit EAMM-U-145-D80-90GA-188

Ürün numarası: 8105897

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	145
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	4000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	2270 000065
Boşta çalışma tahrik torku	2 Nm
Aktarılabılır tork	9.5 Nm
Ürün ağırlığı	12000 Gram
Aktüatör arayüz kodu	D80
Arayüz kodu motor In	90GA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu