


# Pozisyon sensörü SDBF-FAS-1L-NU-K-9-N-LE

Ürün numarası: 8106573

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Yuvarlak kanal için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Ölçme değeri	Konum
Ölçme prensibi	magnetorezistif
Çevre sıcaklığı	-4 ... 176 °F
Anahtarlama çıkışı	NPN
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Anahtarlama süresi	4 µs
Max. Çıkış akımı	200 mA
Max. Anahtarlama gücü DC	4,8 W
Gerilim düşmesi	1 V
Kısa devre korumalı	evet
Çalışma gerilimi aralığı DC	6 ... 24 V
Kutup korumalı	evet
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	3
Çıkış yönünde bağlantı	eksenel
Kablo gövdesinin rengi	Siyah
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Bağlantı şekli	Gerginleştirilmiş Kanala boylamasına takılabilir
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Renkli gövde	saydam
Anahtarlama durum göstergesi	LED
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Koruma sınıfı	NEMA 6
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III